



Calibro a corsoio digitale con ampio display, Campo di misura: 150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG4106 150
GTIN	
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre grandi da 11 mm. Sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici; durata di esercizio di circa 3 anni. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando. Guide di scorrimento lappate, superfici di contatto finemente lappate. Con asta di profondità piatta.

Fornitura:

Inclusa 1× batteria n. art. 081560 dim. CR2032. 5× calibro a corsoio digitale n. art. 412717 150.

Descrizione tecnica

Durata batterie	ca. 3 anni
Lettura	1 mm
Lunghezza dei becchi	40 mm
Numero di batterie contenute	1
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm

Scheda tecnica

Taratura	A1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Lettura	5 pollici
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,03$ mm
Norma	ISO 13385
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Asta di profondità	sì
Altezza cifre display LCD	11 mm
Risoluzione	mm/pollici
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio universali
USP1	5 calibri a corsoio digitali con ampio display e asta di profondità angolare

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG4106 150