

HAINBUCH

Pinza elastica con scanalature trasversali, SK 80, Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm): 9 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	329942 9
GTIN	2050001923462
Classe articolo	33H

Descrizione

Esecuzione:

Pinze elastiche, **profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

Con scanalature trasversali per materiale grezzo, Ø piccolo.

Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

Nota:

Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.

Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili **su richiesta!**

Descrizione tecnica

Ø attacco	9 mm
Durezza	60 HR
Profilo	tonda
Superficie di serraggio	Scanalature trasversali

Lungh. L	53 mm
Adattatore	SK 80
Tipo di prodotto	Pinza elastica