



Smerigliatrice doppia DS, 400 V, Modello: DS04/150



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077511 DS04/150
GTIN	2050001741257
Classe articolo	03S

Descrizione

Esecuzione:

Il motore **molto silenzioso** assicura una lunga durata anche in **funzionamento continuo**.

Fornitura senza mole abrasive.

Con albero da 25,4 mm.

Smerigliatrici doppie a corrente alternata trifase estremamente robuste in esecuzione da banco. I portapezzi stabili, la protezione contro il riavvio e le protezioni oculari garantiscono un'elevata sicurezza per l'utilizzatore.

Nota:

Per mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100.

Potenza assorbita: 250 W

Numero massimo giri: 2900 min⁻¹

Ø Mola abrasiva D: 150 mm

Larghezza mola abrasiva T: 25 mm

Ø Foro mola abrasiva H: 25,4 mm

Peso: 14 kg

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	2900 min ⁻¹
Peso	14 kg
Potenza assorbita	250 W
Denominazione originale prodotto	DS04/150

Larghezza mola abrasiva T	25 mm
Ø Foro mola abrasiva H	25,4 mm
Ø Mola abrasiva D	150 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Rettificatrice doppia

Accessori

Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK80	596100 EK80
Supporto macchina Adatto per macchina DS04	077513 DS04
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC46	596100 SC46
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello C800	596100 C800
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC80	596100 SC80
Tavolo portautensile destro Modello AT1	077525 AT1
Protezione oculare per n. art. 077502 Modello DS1	077509 DS1
Tavolo portautensili sinistro Modello AT1	077519 AT1