



Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali, SK 80, Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm): 54mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	329944 54
GTIN	2050001923912
Classe articolo	33H

Descrizione

Esecuzione:

Pinze elastiche, **profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

Con scanalature trasversali e longitudinali per materiale grezzo.

Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

Nota:

Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.

Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili **su richiesta!**

Descrizione tecnica

Ø Attacco	54 mm
Superficie di serraggio	Scanalature trasversali e longitudinali
Durezza	60 HR
Profilo	tonda

Lunghezza L	53 mm
Adattatore	SK 80
Tipo di prodotto	Pinza elastica