



Mandrino autobloccante per punte corte Forma A, HSK-A 100, Campo di serraggio: 0,5-13mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	307760 0,5-13
GTIN	2050001690043
Classe articolo	33W

Descrizione

Esecuzione:

- Per rotazione oraria e antioraria.
- Con foro Balluffchip / RFID.

Fornitura:

Inclusa **chiave di serraggio** con leva a T.

Accessori speciali:

Chiave a bussola n. art. 309890. Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Descrizione tecnica

Struttura	standard
Sporgenza totale Dim. A	111 mm
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425	SW 6
Campo di serraggio	0,5 - 13 mm
Ø Esterno D	50 mm
Adattatore	HSK-A 100
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69882-7
Norma attacco	DIN 69893-1

Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 30 μm
Coppia di serraggio max. $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte

Accessori

Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T Esagono 6 mm	627481 6
--	----------