

**EWS**
**Attacco per pinze serrapezzo ER VARIA, V3, per Dim. pinza ER: 25**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319801 25
GTIN	4045197317544
Classe articolo	33E

**Descrizione**
**Vantaggi:**

- **Cambio rapido mediante un solo punto di bloccaggio, quindi senza rischio di infortunio.**
- **Gli utensili da taglio sono già preimpostati sulla macchina.**
- **Struttura corta – bassi costi dei pezzi.**

**Uso:**

Prevalentemente per foratura e centratura.

**Nota:**

Coppia di serraggio massima per VX3 e VX4 a 5,7 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. Coppia di serraggio massima per V3, V4 e V5 a 10 Nm. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti.

Sporgenza totale Dim. A: 30 mm

Ø esterno D: 42 mm

**Descrizione tecnica**

per pinze di serraggio ER	25
Sporgenza totale Dim. A	30 mm
Ø esterno D	42 mm
Adattatore	V3

Tipo di prodotto

Mandrini a pinza