



## Martello perforatore a batteria, Modello: M12CH4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	075530 M12CH4
GTIN	4002395004676
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Martelli perforatori robusti con trapano a battente.**
- **Scatola degli ingranaggi in metallo ad alta resistenza.**
- **Rotazione oraria/antioraria, dispositivo di esclusione della percussione e regolazione elettronica della velocità.**

#### **Martello perforatore a batterie agli ioni di litio Red 12 V / 4,0 Ah con motore EC**

**POWERSTATE senza spazzole**, ottimizzato per fori di  $\varnothing$  4 – 10 mm in calcestruzzo e muratura. Elettronica Redlink Plus – Protezione contro sovraccarichi per lunga durata di batteria, motore e trasmissione.

#### **Vantaggi:**

Motore senza spazzole POWERSTATE™.

#### **Fornitura:**

Inclusi caricabatterie rapido, 2 batterie da 18 V, custodia HD.

#### **Nota:**

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073808 e n. art. 073840.

### Descrizione tecnica

Ø Massimo punta elicoidale per legno	13 mm
Peso	1,9 kg
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	10 mm
Denominazione originale prodotto	M12CH-402X
Tensione batteria	12 V
Numero di colpi massimo	6575 min <sup>-1</sup>
Vibrazione massima a norma EN	4,4 m/s <sup>2</sup>
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	13 mm
Portautensile forma	SDS-Plus
Capacità batteria	4 Ah
Energia d'urto	1,1 J
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Campo del numero di giri	0 - 900 min <sup>-1</sup>
Codolo	SDS Plus
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Pietra
adatto per materiale	Calcestruzzo
adatto per materiale	Lavori di muratura
Tipo di prodotto	Martello perforatore

## Accessori

Punta universale in metallo duroesecuzione lunga con attacco SDS plus Ø Punta 10 mm	787060 10
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC

Set di punte bit multiuso in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3) Ø Punta 4-10 mm	787057 4-10
Sistema agli ioni di litio M12B4 Tipo batteria MB12	073815 MB12
Set di punte universali in metallo duro Ø Punta 4-10 mm	787050 4-10
Punta universale in metallo duroesecuzione lunga con attacco SDS plus Ø Punta 12 mm	787060 12
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Punta universale in metallo duroesecuzione lunga con attacco SDS plus Ø Punta 8 mm	787060 8
Set di punte universali in metallo duroesecuzione lunga Ø Punta 6-12 mm	787055 6-12