



## Smerigliatrice angolare, Modello: 722178



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077111 722178
GTIN	4014586875323
Classe articolo	03F

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Smerigliatrice angolare compatta FEIN Ø 125 mm.**

- Motore robusto e potente per l'impiego quotidiano.**
- Elevata protezione dell'utilizzatore grazie al controllo dei contraccolpi, alla protezione contro il riavvio e all'impugnatura antivibrazioni.**
- Elevata capacità di sovraccarico grazie al raffreddamento diretto del motore, testata ingranaggi girevole a passi di 90° (posizione ottimale degli interruttori in base all'utilizzo).**
- Sostituzione rapida e senza utensili del materiale abrasivo grazie alla ghiera di serraggio rapido.**

#### Fornitura:

Impugnatura, carter, ghiera di serraggio e chiave.

Denominazione originale prodotto: WSG 15-125P

Potenza assorbita: 1500 W

Numero max. giri: 11.000 min<sup>-1</sup>

Ø max. disco: 125 mm

Profondità max. di taglio: 33 mm

Peso: 2,3 kg

### Descrizione tecnica

Profondità max. di taglio	33 mm
Blocco contro il riavvio	sì
Ø max. disco	125 mm
Particolarità	Esecuzione corta
Numero max. giri	11.000 min <sup>-1</sup>
Dispositivo di uomo morto	no
Peso	2,3 kg
Vibrazione massima a norma EN	5 m/s <sup>2</sup>
Potenza assorbita	1500 W
Denominazione originale prodotto	WSG 15-125P
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari