

**HAINBUCH****Pinza elastica liscia, Top 65, Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm):  
21mm**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 329970 21     |
| GTIN            | 2050001927033 |
| Classe articolo | 33H           |

## Descrizione

### Esecuzione:

Pinze elastiche, **profilo tondo, crescente di 0,5 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

Esecuzione liscia per la lavorazione di precisione.

### Vantaggi:

- **25% di forza di tenuta in più rispetto alla pinza di serraggio RD.**
- **Nessuno spostamento radiale tra la pinza di serraggio e l'attacco degli elementi di serraggio, quindi insensibili allo sporco.**
- **Rigidità straordinaria grazie al sistema di segmenti di serraggio di grandi dimensioni.**

### Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

### Raccomandazioni:

**Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.**

### Nota:

Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili **su richiesta!**

## Descrizione tecnica

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Ø Attacco               | 21 mm          |
| Durezza                 | 60 HR          |
| Profilo                 | tonda          |
| Superficie di serraggio | liscia         |
| Lunghezza L             | 49 mm          |
| Adattatore              | Top 65         |
| Tipo di prodotto        | Pinza elastica |