



## Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali, Top 65, Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm): 12mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	329974 12
GTIN	2050001927330
Classe articolo	33H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Pinze elastiche, **profilo tondo, crescente di 0,5 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

Con scanalature trasversali e longitudinali per materiale grezzo.

#### Vantaggi:

- **25% di forza di tenuta in più rispetto alla pinza di serraggio RD.**
- **Nessuno spostamento radiale tra la pinza di serraggio e l'attacco degli elementi di serraggio, quindi insensibili allo sporco.**
- **Rigidità straordinaria grazie al sistema di segmenti di serraggio di grandi dimensioni.**

#### Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

#### Raccomandazioni:

**Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.**

#### Nota:

Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili **su richiesta!**

### Descrizione tecnica

Ø Attacco	12 mm
Durezza	60 HR
Profilo	tonda
Superficie di serraggio	Scanalature trasversali e longitudinali
Lunghezza L	49 mm
Adattatore	Top 65
Tipo di prodotto	Pinza elastica