

SWISS TOOLS

Portautensile radiale, HSK-T 40, Per quadro del portautensili: 20mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318618 20
GTIN	2050001715302
Classe articolo	36D

Descrizione**Esecuzione:**

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	75 mm
B	30 mm
Per quadro del portautensili	20 mm
Ø Esterno D	80 mm
Adattatore	HSK-T 40
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili

