

SWISS TOOLS

Portautensile assiale, 2x, destro, PSC 63, per quadro del portautensili: 20 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	318868 20
GTIN	2050001672612
Classe articolo	36D

Descrizione

Esecuzione:

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Sporgenza totale Dim. A: 100 mm

Lunghezza di serraggio L_1 : 75 mm

B: 30 mm

Ø esterno D: 80 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza di serraggio L_1	75 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
B	30 mm
per quadro del portautensili	20 mm
Ø esterno D	80 mm
Adattatore	PSC 63

Norma attacco	ISO 26623-2
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensile