

SWISS TOOLS

Portautensile assiale, 2x, destro, PSC 63, per quadro del portautensili: 25 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	318868 25
GTIN	2050001672629
Classe articolo	36D

Descrizione

Esecuzione:

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Sporgenza totale Dim. A: 130 mm

Lunghezza di serraggio L_1 : 102 mm

B: 40 mm

\varnothing esterno D: 102 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza di serraggio L_1	102 mm
Sporgenza totale Dim. A	130 mm
per quadro del portautensili	25 mm
B	40 mm
\varnothing esterno D	102 mm
Adattatore	PSC 63

Norma attacco	ISO 26623-2
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensile