

SWISS TOOLS

## Portautensile assiale, 1x, sinistro, HSK-T 63, Per quadro del portautensili: 20mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	318806 20
GTIN	2050001673091
Classe articolo	36D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

#### Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

### Descrizione tecnica

Per quadro del portautensili	20 mm
Sporgenza totale Dim. A	90 mm
B	30 mm
Lunghezza di serraggio L <sub>1</sub>	45 mm
Ø Esterno D	80 mm
Adattatore	HSK-T 63
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili

