



Formato convenienza; 3 cricchetti reversibili, 1/4 pollici con sbloccaggio rapido, 36 denti, lunghezza 125 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG6061 1/4
GTIN	4069515051743
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Norma:

DIN 3122-D 6,3

Quadri esterni secondo **DIN 3120-A 6,3** con sfera elastica di tenuta, quadri interni secondo **DIN 3120**.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Fornitura:

3 cricchetti reversibili, 1/4 pollice con espulsore n. art. 632090 1/4.

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
Lunghezza complessiva	125 mm

Scheda tecnica

Numero di denti	36
Angolo di lavoro	10 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Cricco
USP1	3 cricchetti reversibili, 1/4 pollice con espulsore, 36 denti, lunghezza 125 mm