

SWISS TOOLS

Portautensile assiale, 1x, sinistro, HSK-T 63, Per quadro del portautensili: 25mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 318806 25 |
| GTIN | 2050001673084 |
| Classe articolo | 36D |

Descrizione**Esecuzione:**

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| B | 40 mm |
| Lunghezza di serraggio L ₁ | 58 mm |
| Per quadro del portautensili | 25 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 100 mm |
| Ø Esterno D | 102 mm |
| Adattatore | HSK-T 63 |
| Norma attacco | ISO 12164-3 |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Portautensili |

