

SWISS TOOLS

Portautensili per troncatura radiale, HSK-T 63, Per Altezza tagliente H: 32 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	318842 32
GTIN	2050001672803
Classe articolo	36D

Descrizione

Uso:

Per alloggiare lame di troncatura.

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Norma asiento: ISO 12164-3

Arbor standard: ISO 12164-3

Kiinnitysnormi: ISO 12164-3

Norme de porte-outils: ISO 12164-3

Befogó szabvány: ISO 12164-3

Norma attacco: ISO 12164-3

Sporgenza totale Dim. A: 80 mm

L₁: 80 mm

Ø esterno D: 100 mm

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Per Altezza tagliente H	32 mm
L ₁	80 mm
Ø esterno D	100 mm

Adattatore	HSK-T 63
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì