



Rondometro compatto Roundtest con funzione D.A.T., Modello: RA120



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	409023 RA120
GTIN	
Classe articolo	40W

Descrizione

Esecuzione:

Si tratta di un rondometro compatto con funzione D.A.T (tavola regolabile digitalmente). I **rondometri Roundtest RA-120 e RA-120P con funzione D.A.T. offrono i seguenti vantaggi:** la tavola rotante visualizza digitalmente i valori di scostamento per il centraggio e il livellamento, rendendo semplice questa fase fondamentale anche per gli operatori meno esperti: Misurazione preliminare di due sezioni trasversali del pezzo. Dopo la misurazione, i valori di centraggio e livellamento vengono visualizzati sul monitor. Regolare i valori visualizzati tramite i micrometri digitali. Centraggio e livellamento completati. Campo di centraggio: ± 3 mm
Campo di livellamento: $\pm 1^\circ$

Specifica:

Modello: RA-120 con funzione D.A.T. (tavola regolabile digitalmente)

Modello: RA-120

Pollici/misure metriche: Pollici/misure metriche

Diametro max misurabile del pezzo: 280 mm

Ø max del pezzo: 440 mm

Peso max del pezzo: 25 kg

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Per Ø pezzo	440 mm
Per Ø pezzo max.	280 mm
Tipo di prodotto	Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale