

Garant**Portamaschi a cambio rapido, HSK-A 100, Campo filettatura: M3-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	334656 M3-12
GTIN	4045197488565
Classe articolo	31P

Descrizione**Esecuzione:**

- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
 - **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**
- Con attacco della bussola per una compensazione assiale priva di gioco.**

Uso:

- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420 – 335660.

Chiavi a bussola n. art. 309890.

Nota:

- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Norma attacco: ISO 12164-1

Compensazione lineare pressione: 7,5 mm

Compensazione lineare trazione: 7,5 mm

Ø esterno D: 41 mm

Ø interno D₁: 19 mm

Sporgenza totale Dim. A: 80 mm

Descrizione tecnica

Compensazione lineare pressione	7,5 mm
Ø Interno D ₁	19 mm
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Ø Esterno D	41 mm
Compensazione lineare trazione	7,5 mm
Campo filettatura	M3 – M12
Adattatore	HSK-A 100
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

Accessori

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335610 9
Tubo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 100	309880 100
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335420 6
Set di 8 bussole a innesto rapido senza frizione	335460
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 4,5 mm	335645 4,5
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335645 10
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 3,5 mm	335610 3,5
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335610 11
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 3,5 mm	335420 3,5
	335610 8

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm

335645 8

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm

335420 8

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm

335420 9

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 4,5 mm

335420 4,5

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm

335610 10

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm

335645 7

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm

335610 7

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm

335645 6

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm

335420 7

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm

335645 9

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm

335420 10

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 4,5 mm

335610 4,5

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 3,5 mm

335645 3,5

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm

335420 11

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm

335610 6