


Portautensile forma B1 radiale destra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 40 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319000 40
GTIN	4045197191007
Classe articolo	32V

Descrizione
Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Descrizione tecnica

l ₁	22 mm
l ₂	44 mm

b_2	42,5 mm
h_1	25 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
h_5	48 mm
Ø Codolo d_1	40 mm
b_1	85 mm
h_6	42,5 mm
h_2	34 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI

Accessori

Chiavi di montaggio per ugello a sfera Dim. 10	319003 10
--	-----------