

Garant

Portautensile eco forma B6 radiale sinistra, esecuzione lunga, Ø Codolo d1: 30 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319081 30
GTIN	4045197584335
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura **GARANT eco – System** n. art. 273830 – 273891 e portalama base **GARANT – eco** per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 100 mm

b₂: 65 mm

h₅: 38 mm

h₆: 28 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo d ₁	30 mm
l ₂	40 mm
b ₂	65 mm
h ₆	28 mm
h ₂	29 mm
h ₅	38 mm
h ₁	20 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
l ₁	22 mm
b ₁	100 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI