

Garant

Portautensile eco forma B2 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 20 mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319011 20 |
| GTIN | 4045197523617 |
| Classe articolo | 31V |

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura **GARANT eco – System** n. art. 273830 – 273891 e portalama base **GARANT – eco** per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Ø Codolo d ₁ | 20 mm |
| b ₂ | 30 mm |
| h ₁ | 16 mm |
| l ₂ | 30 mm |
| l ₁ | 16 mm |
| h ₅ | 30 mm |
| Codice a colori codolo VDI | VDI 20 |
| h ₆ | 25 mm |
| h ₂ | 22 mm |
| b ₁ | 55 mm |
| Forma | B |
| Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |