



Portautensile forma B4 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 30 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319060 30
GTIN	4045197223944
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Descrizione tecnica

h ₂	29 mm
----------------	-------

Ø Codolo d ₁	30 mm
l ₂	40 mm
b ₂	35 mm
b ₁	70 mm
h ₆	35 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
h ₅	38 mm
l ₁	22 mm
h ₁	20 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI

Accessori

Chiavi di montaggio per ugello a sfera Dim. 10	319003 10
--	-----------