

SWISS TOOLS

Portautensili per troncatura radiale, PSC-63, Per Altezza tagliente H: 32 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	318900 32
GTIN	2050001672988
Classe articolo	36D

Descrizione
Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
Per alloggiare lame di troncatura.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.
Norma asiento: ISO 26623-2
Arbor standard: ISO 26623-2
Kiinnitysnormi: ISO 26623-2
Norme de porte-outils: ISO 26623-2
Befogó szabvány: ISO 26623-2
Norma attacco: ISO 26623-2
Sporgenza totale Dim. A: 60 mm
L₁: 54,5 mm
Ø esterno D: 102 mm

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	60 mm
Per Altezza tagliente H	32 mm

L ₁	54,5 mm
Ø esterno D	102 mm
Adattatore	PSC 63
Norma attacco	ISO 26623-2
Passaggio interno per LR	sì