

Garant

Portautensile eco forma B6 radiale sinistra, esecuzione lunga, Ø Codolo d1: 40 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319081 40
GTIN	4045197584342
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura **GARANT eco – System** n. art. 273830 – 273891 e portalama base **GARANT – eco** per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 32,5 mm

Descrizione tecnica

b ₂	75,5 mm
h ₁	25 mm
Ø Codolo d ₁	40 mm
l ₂	44 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
h ₆	32,5 mm
b ₁	118 mm
l ₁	22 mm
h ₅	48 mm
h ₂	34 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI