



Saldatore portatile a gas Independent, Modello ERSA: 130



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082250 130
GTIN	4003008061550
Classe articolo	04C

Descrizione

Esecuzione:

Saldatore portatile ergonomico a gas dotato di **comoda accensione piezoelettrica**. Ricarica con butano standard (come per gli accendisigari a gas).

Uso:

Per lavori di manutenzione e riparazione, soprattutto in caso di mancanza assoluta o interruzione di corrente.

Fornitura:

Incluse punte a scalpello 1,0; 2,4; 3,2 e 4,8 mm. Termougello (fino a max. 1400 °C), ugello per convogliare aria calda (fino a max. 700 °C), martellina per saldatori, lamiera riflettente per il calettamento di tubi flessibili, spugnetta di pulizia e portaspugna, in pratica custodia di plastica.

Descrizione tecnica

Tipo di gas	Butano
Larghezza punta	1 - 4,8 mm
Potenza termica regolazione in continuo	25 - 130 W
Autonomia per ogni carica di gas	40 - 120 min
Tipo di accensione	Accensione piezoelettrica
Temperatura punta massimo	580 °C
Peso saldatore portatile a gas	121 g
Tempo di riscaldamento	ca. 50 s

Tipo di prodotto

Saldatoio elettrico

AccessoriPunte per saldatore Denominazione originale prodotto
G132KN

082400 G132KN