

SWISS TOOLS

Portautensile assiale, 2x, destro, PSC-40, Per quadro del portautensili: 20mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318903 20
GTIN	2050001714770
Classe articolo	36D

Descrizione**Esecuzione:**

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Per quadro del portautensili	20 mm
Lunghezza di serraggio L ₁	60 mm
B	30 mm
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Ø Esterno D	80 mm
Adattatore	PSC-40
Norma attacco	ISO 26623-2
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili

