

Garant

Portautensile eco forma B2 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 50 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319011 50
GTIN	4045197578754
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

h₅: 35 mm

h₆: 60 mm

Descrizione tecnica

b ₂	50 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 50
h ₁	25 mm
b ₁	100 mm
Ø Codolo d ₁	50 mm
l ₂	55 mm
h ₂	34 mm
l ₁	30 mm
h ₆	60 mm
h ₅	35 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI