

## Garant

**Portautensile eco forma B3 radiale destra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 30 mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319051 30
GTIN	4045197523655
Classe articolo	31V

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

**GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.**

#### Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

#### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: B

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

h<sub>5</sub>: 38 mm

h<sub>6</sub>: 35 mm

### Descrizione tecnica

$l_1$	22 mm
$h_6$	35 mm
$h_1$	20 mm
Ø Codolo $d_1$	30 mm
$b_2$	35 mm
$h_5$	38 mm
$b_1$	70 mm
$h_2$	29 mm
$l_2$	40 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI