

## Garant

**Portautensile eco forma B4 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 30 mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319061 30
GTIN	4045197523686
Classe articolo	31V

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.**

#### Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

#### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: B

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

h<sub>5</sub>: 38 mm

h<sub>6</sub>: 35 mm

### Descrizione tecnica

Ø Codolo d <sub>1</sub>	30 mm
b <sub>1</sub>	70 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
h <sub>2</sub>	29 mm
b <sub>2</sub>	35 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
h <sub>5</sub>	38 mm
h <sub>6</sub>	35 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI