

Garant

Portautensile eco forma B4 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 40 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319061 40
GTIN	4045197523693
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Descrizione tecnica

h_1	25 mm
b_1	85 mm
h_2	34 mm
l_1	22 mm
h_5	48 mm
Ø Codolo d_1	40 mm
b_2	42,5 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
l_2	44 mm
h_6	42,5 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI