

Garant

Portautensile eco forma B5 radiale destra, esecuzione lunga, Ø Codolo d1: 30 mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319071 30
GTIN	4045197584311
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 100 mm

b₂: 65 mm

h₅: 38 mm

h₆: 28 mm

Descrizione tecnica

h_6	28 mm
h_1	20 mm
l_1	22 mm
l_2	40 mm
h_5	38 mm
Ø Codolo d_1	30 mm
h_2	29 mm
b_2	65 mm
b_1	100 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI