

**HOLEX****Bussola a innesto rapido senza frizione, M14 – M33, Ø Codolo maschi a filettare: 14 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	335440 14
GTIN	4045197335906
Classe articolo	32H

**Descrizione****Esecuzione:**

Bussole a innesto rapido **senza** frizione.

**Uso:**

Su mandrini di maschiatura sganciabili.

**Nota:**

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Sporgenza totale H: 14 mm

Quadro del codolo: 11 mm

**Descrizione tecnica**

Ø codolo maschi a filettare	14 mm
Quadro del codolo	11 mm
Campo maschi a filettare	M14 – M33
Ø esterno D	68 mm

Ø codolo d	48 mm
Lunghezza di raccordo L	55,5 mm
Sporgenza totale H	14 mm
Tipo di prodotto	Accessori per mandrini di maschiatura