



## Bussola a innesto rapido senza frizione, M14 – M33, Ø Codolo maschi a filettare: 20mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	335440 20
GTIN	4045197335937
Classe articolo	32H

### Descrizione

**Esecuzione:**

Bussole a innesto rapido **senza** frizione.

**Uso:**

Su mandrini di maschiatura sganciabili.

**Nota:**

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

### Descrizione tecnica

Ø Codolo maschi a filettare	20 mm
Quadro del codolo	16 mm
Campo maschi a filettare	M14 – M33
Ø Esterno D	68 mm
Ø Codolo d	48 mm

Lunghezza di raccordo L	55,5 mm
Sporgenza totale H	14 mm
Tipo di prodotto	Bussola a innesto rapido