



## Bussola a innesto rapido senza frizione, M6 – M20, Ø Codolo maschi a filettare: 11 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	335430 11
GTIN	4045197152589
Classe articolo	32H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Bussole a innesto rapido **senza** frizione. Adatto anche per G 1/4.

#### Uso:

Su mandrini di maschiatura sganciabili.

#### Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

### Descrizione tecnica

Ø Codolo maschi a filettare	11 mm
Quadro del codolo	9 mm
Campo maschi a filettare	M6 – M20
Ø Esterno D	46 mm
Ø Codolo d	31 mm

Lunghezza di raccordo L	35 mm
Sporgenza totale H	11 mm
Tipo di prodotto	Bussola a innesto rapido