



## Bussola a innesto rapido con frizione, M3 – M12, Ø Codolo maschi a filettare: 9mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	335610 9
GTIN	4045197152688
Classe articolo	32H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Bussole a innesto rapido **con** frizione.

#### Uso:

Per fori ciechi.

#### Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

### Descrizione tecnica

Ø Codolo maschi a filettare	9 mm
Quadro del codolo	7 mm
Campo maschi a filettare	M3 – M12
Ø Esterno D	32 mm
Ø Codolo d	19 mm

Lunghezza di raccordo L	21,5 mm
Sporgenza totale H	25 mm
Tipo di prodotto	Bussola a innesto rapido