

**HOLEX****Bussola a innesto rapido con frizione, M3 – M12, Ø Codolo maschi a filettare: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	335610 10
GTIN	4045197152695
Classe articolo	32H

**Descrizione****Esecuzione:**

Bussole a innesto rapido **con** frizione.

**Uso:**

Per fori ciechi.

**Nota:**

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo maschi a filettare	10 mm
Quadro del codolo	8 mm
Campo maschi a filettare	M3 – M12
Ø Esterno D	32 mm
Ø Codolo d	19 mm

Lunghezza di raccordo L	21,5 mm
Sporgenza totale H	25 mm
Tipo di prodotto	Bussola a innesto rapido