



Bussola a innesto rapido senza frizione, M14 – M33, Ø Codolo maschi a filettare: 28mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	335440 28
GTIN	4045197335968
Classe articolo	32H

Descrizione

Esecuzione:

Bussole a innesto rapido **senza** frizione.

Uso:

Su mandrini di maschiatura sganciabili.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (R_m 600 – 800 N/mm²). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Descrizione tecnica

Ø Codolo maschi a filettare	28 mm
Quadro del codolo	22 mm
Campo maschi a filettare	M14 – M33
Ø Esterno D	68 mm
Ø Codolo d	48 mm

Lunghezza di raccordo L	55,5 mm
Sporgenza totale H	14 mm
Tipo di prodotto	Bussola a innesto rapido