



Portautensile forma C2 assiale sinistra, Ø Codolo d1: 40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319110 40
GTIN	4045197223982
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.

Descrizione tecnica

h_1	25 mm
l_1	85 mm
b_1	85 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
Larghezza codolo b_3	20,5 mm
h_6	48 mm
b_2	42,5 mm

Scheda tecnica

h_5	32,5 mm
Ø Codolo d_1	40 mm
h_2	34 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI