



Portautensile forma C2 assiale sinistra, Ø Codolo d1: 50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319110 50
GTIN	4045197373748
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.

Descrizione tecnica

l_1	100 mm
h_2	41 mm
Larghezza codolo b_3	26 mm
b_2	50 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 50
h_5	50 mm
b_1	100 mm

Scheda tecnica

Ø Codolo d ₁	50 mm
h ₆	60 mm
h ₁	32 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI