



Bussola a innesto rapido senza frizione, M14 – M33, Ø Codolo maschi a filettare: 11 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	335440 11
GTIN	4045197335685
Classe articolo	32H

Descrizione

Esecuzione:

Bussole a innesto rapido **senza** frizione.

Uso:

Su mandrini di maschiatura sganciabili.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio ($R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Sporgenza totale H: 14 mm

Quadro del codolo: 9 mm

Descrizione tecnica

Ø codolo maschi a filettare	11 mm
Quadro del codolo	9 mm
Campo maschi a filettare	M14 – M33
Ø esterno D	68 mm

Ø codolo d	48 mm
Lunghezza di raccordo L	55,5 mm
Sporgenza totale H	14 mm
Tipo di prodotto	Accessori per mandrini di maschiatura