

Garant**Prolunga base con frizione, M6 – M20, Ø Codolo maschi a filettare: 7 mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 335647 7 |
| GTIN | 4045197554086 |
| Classe articolo | 31M |

Descrizione**Esecuzione:**

Bussole a innesto rapido **senza** frizione.

Uso:

Per prolunghe Garant n. art. 338140 – 8142.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (R_m 600 – 800 N/mm²). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Ø e: 34,5 mm

Quadro del codolo: 5,5 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Ø codolo maschi a filettare | 7 mm |
| Quadro del codolo | 5,5 mm |
| Campo maschi a filettare | M6 – M20 |
| Ø esterno D | 50 mm |
| Ø codolo d | 31 mm |
| Lunghezza di raccordo L | 35 mm |
| Sporgenza totale H | 96 mm |
| Ø e | 34,5 mm |
| Tipo di prodotto | Accessori per mandrini di maschiatura |

