

HOLEX**Bussola a innesto rapido con frizione, M6 – M20, Ø Codolo maschi a filettare: 7mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 335620 7 |
| GTIN | 4045197152725 |
| Classe articolo | 32H |

Descrizione**Esecuzione:**

Bussole a innesto rapido **con** frizione.

Uso:

Per fori ciechi.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (R_m 600 – 800 N/mm²). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|----------|
| Ø Codolo maschi a filettare | 7 mm |
| Quadro del codolo | 5,5 mm |
| Campo maschi a filettare | M6 – M20 |
| Ø Esterno D | 50 mm |
| Ø Codolo d | 31 mm |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Lunghezza di raccordo L | 35 mm |
| Sporgenza totale H | 34 mm |
| Tipo di prodotto | Bussola a innesto rapido |