

Garant**Portautensile eco forma C2 assiale sinistra, Ø Codolo d1: 20 mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319111 20
GTIN	4045197523730
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Larghezza codolo b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Descrizione tecnica

h ₂	22 mm
h ₁	16 mm
h ₅	25 mm
l ₁	55 mm
b ₁	52 mm
Ø Codolo d ₁	20 mm
b ₂	27 mm
h ₆	30 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 20
Larghezza codolo b ₃	13 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI