

Garant
Portautensile eco forma C3 assiale destra, Ø Codolo d1: 25 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319161 25
GTIN	4045197528629
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 58 mm

b₂: 33 mm

Larghezza codolo b₃: 19 mm

h₅: 25 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo d ₁	25 mm
Larghezza codolo b ₃	19 mm
l ₁	55 mm
b ₂	33 mm
b ₁	58 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 25
h ₂	22 mm
h ₆	30 mm
h ₁	16 mm
h ₅	25 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI