

Garant
Portautensile eco forma C4 assiale sinistra, Ø Codolo d1: 30 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319171 30
GTIN	4045197523808
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

Larghezza codolo b₃: 17 mm

h₅: 28 mm

Descrizione tecnica

b ₂	35 mm
b ₁	70 mm
Ø Codolo d ₁	30 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
h ₅	28 mm
h ₁	20 mm
h ₆	38 mm
l ₁	70 mm
h ₂	29 mm
Larghezza codolo b ₃	17 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI