

**HOLEX****Bussola a innesto rapido con frizione, M14 – M33, Ø Codolo maschi a filettare: 11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	335640 11
GTIN	4045197336002
Classe articolo	32H

**Descrizione****Esecuzione:**

Bussole a innesto rapido **con** frizione.

**Uso:**

Per fori ciechi.

**Nota:**

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio ( $R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Sporgenza totale H: 45 mm

Quadro del codolo: 9 mm

**Descrizione tecnica**

Ø codolo maschi a filettare	11 mm
Quadro del codolo	9 mm
Campo maschi a filettare	M14 – M33
Ø esterno D	72 mm

Ø codolo d	48 mm
Lunghezza di raccordo L	55,5 mm
Sporgenza totale H	45 mm
Tipo di prodotto	Accessori per mandrini di maschiatura