

Garant**Prolunga base con frizione, M3 – M12, Ø Codolo maschi a filettare: 7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	335645 7
GTIN	4045197554031
Classe articolo	31M

Descrizione**Esecuzione:**

Bussole a innesto rapido **senza** frizione.

Uso:

Per prolunghes Garant n. art. 338140 – 338142.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio ($R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Descrizione tecnica

Ø Codolo maschi a filettare	7 mm
Quadro del codolo	5,5 mm
Campo maschi a filettare	M3 – M12
Ø Esterno D	32 mm
Ø Codolo d	19 mm
Lunghezza di raccordo L	21,5 mm
Sporgenza totale H	70 mm
Ø e	23 mm
Tipo di prodotto	Prolunghes da 1/2 pollice

