


MicroClamp, HSK-E 32 A = 46, Modello: 0,2-3

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308388 0,2-3
GTIN	4045197556868
Classe articolo	31H

Descrizione
Esecuzione:

- Per rotazione oraria e antioraria.
- Concentricità radiale < 0,01 mm.
- Coppia trasmissibile 7 Nm.
- Numero di giri consentito: 60000 g/min.
- Coppia di serraggio consentita 2 Nm.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio con leva a T.

Accessori speciali:

Raccordo lubrorefrigerante n. art. 309880.

Norma attacco: DIN 69893

Norma attacco: ISO 12164-1

Forma: E

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min⁻¹

Strategia di truciolatura: HSC

Ø campo di serraggio D₁: 0,2 - 3,4 mm

Ø esterno D: 19 mm

Ø D₂: 12 mm

Chiavi di serraggio di ricambio: 627425_2

Descrizione tecnica

Ø campo di serraggio D ₁	0,2 - 3,4 mm
Ø D ₂	12 mm

Chiavi di serraggio di ricambio	627425_2
Ø esterno D	19 mm
Adattatore	HSK-E 32 A = 46
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	E
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Strategia di truciatura	HSC

Accessori

Chiave maschio esagonale con impugnatura a T Esagono 2 mm	627425 2
---	----------