



Portautensile forma C3 assiale destra, Ø Codolo d1: 50 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319160 50
GTIN	4045197373793
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 32 mm

h₂: 41 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

Larghezza codolo b₃: 26 mm

h₅: 50 mm

Descrizione tecnica

h ₂	41 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 50
h ₁	32 mm

h_6	60 mm
h_5	50 mm
b_1	100 mm
b_2	50 mm
Larghezza codolo b_3	26 mm
l_1	100 mm
Ø Codolo d_1	50 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI